

B6-25, blocco

DESCRIZIONE

Ø25 mm x 6 alloggiamenti, profondità 40 mm

SPECIFICHE

Profondità	40 mm
Capacità	6
Diametro	25 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-CK

B6-25



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$, secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)