

Muflkrāsns MF 8/1100

APRAKSTS

Jaunā muflkrāsns, kas paredzēta materiālu pārbaudei, termiskai apstrādei, keramikas un keramikas paraugu apdedzināšanai. Krāsni var izmantot laboratorijās, izglītības iestādēs, keramikas studijās un rūpnieciskajās laboratorijās.

Standarta krāsns dizains

- Maksimālā temperatūra 1100°C
- Tilpums 8,2l
- Augsta efektivitāte
- Vakuuma formētu keramikas šķiedru kamera
- Sildelementi ir iestrādāti šķiedrā
- Augstas kvalitātes termoizolācijas materiāli
- Durvju drošības bloķēšanas slēdzis
- Keramikas apakšējā plāksne
- Ātrs sildīšanas laiks
- Zems enerģijas patēriņš
- Temperatūras stabilitāte un viendabīgums

Kontrole

- Mikroprocesora temperatūras regulators (Omron E5CC)
- Temperatūras mērīšana ar "K" tipa termopāri
- PID kontrolieris, digitālais displejs references un izmēritā temperatūra

[Uzzināt vairāk](#)

