

есосоол, Энергоэффективные циркуляторы с охлаждением и нагревом

ОПИСАНИЕ

Новая серия инновационных, экологичных циркуляторов с охлаждением и нагревом обеспечивает мощное охлаждение и значительную экономию средств.

- Выбор из двух моделей, температурный диапазон от -30°C до +150°C (в зависимости от модели)
- Лучшая в отрасли 4-ех летняя гарантия, обслуживание и поддержка, регистрация не требуется
- Активное охлаждение во всем температурном диапазоне
- Реальное энергосбережение – до 80% по сравнению со стандартным оборудованием компрессорного типа

Все циркуляторы линейки есосоол поставляются в виде укомплектованных, готовых к использованию наборов. Все необходимые аксессуары- трубки, хомуты и разъемы, включены в стандартную комплектацию.

Применение:

- ФАРМАЦЕВТИКА – Небольшие полупромышленные установки
- ОБРАЗОВАНИЕ – Охлаждение ротационных испарителей, замещение проточного водянного охлаждения, погружение небольших образцов, фотометрия, хроматографические системы.
- ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – контроль качества, подготовка образцов, общее охлаждение, химические реакции, температурный контроль, реометрия
- ПРОДОВОЛЬСТВИЕ - Рефрактометрия
- МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ – Охлаждение электрофореза
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ – действует до 150°C



КАТ. НОМЕР

ECOCOOL 100R 230VAC 50/60Hz Euro вилка

ECOCOOL 150R 230VAC 50/60Hz Euro вилка