

# PDM, tappetino rugoso

## DESCRIZIONE

Il tappeto ondulato PDM impedisce alle provette delle diverse dimensioni di rotolare all'interno della piattaforma.

## SPECIFICHE

Dimensione 215 × 215 mm



## NUMERO DI CATEGORIA

PDM PDM, tappetino rugoso

## ACCESSORI



**MR-1**  
BS-010152-AAG

Mini-agitatore basculante

L'agitatore Mini Rocker Shaker **MR-1** fornisce un funzionamento affidabile continuo e uniforme del movimento della piattaforma alle velocità più basse. La modalità non-stop fino a 7 giorni e gli oltre 2 ...

[Leggi di più](#)



**3D**  
BS-010151-AAG  
Mini-agitatore Sunflower

Il mini-agitatore 3D "Sunflower" assicura una rotazione in 3 dimensioni, regolabile e uniforme, della piattaforma. La piattaforma è adatta per il posizionamento di un tappetino rugoso PDM per provette di ...

[Leggi di più](#)



**Multi Bio 3D**  
BS-010125-AAG  
Agitatore programmabile 3D "Sunflower"

Agitatore programmabile **Multi Bio 3D** realizza diversi tipi di movimento in un unico modulo. Questo tipo di strumenti Biosan consente fondamentalmente di avere un maggior numero di possibilità, aumenta l'efficienza ...

[Leggi di più](#)