

# MMS-3000, Magnētiskais maisītājs ar statīvu



## APRAKSTS

MMS-3000 ir kompakts magnētiskais maisītājs ar darba virsmu no nerūsējošā tērauda. Aparāti nodrošina ūjumrūpību samaisīšanu ar magnētiskā elementa ātrumu līdz 3000 apgr./min. Uz šodienu tas ir visaugstākais ātruma rādītājs starp pasaules ražotāju maisītājiem.

Pateicoties stipriem magnētiem dzenamais magnētiskais elements neizkrīt no magnētiskās sakabes. Turklāt maisīšana nav saistīta ar nevēlamu sildīšanu un troksni.

Maisītāja komplekts iekļauj standarta magnētisko elementu universālai maisīšanai, kuram ir cilindriska forma (6 x 25 mm), un kurš ir iekapsulēts PTFE.

Aparātam MMS-3000 ir noņemams statīvs, kas ļauj stiprināt dažādus devējus (temperatūras, pH un citus) samaisāmā ūjumrūpību tilpumā.



Magnētiskie maisītāji ir ideāli piemēroti pH-metrijai, nelielu vielu daudzumu ekstrakcijai un dialīzei laboratorijas apstāklos.

Ekspluatācijas temperatūras diapazons no +4°C līdz +40°C (no aukstās istabas līdz inkubatoram) pie maksimāla relatiwa mitruma 80%.

## SPECIFIKĀCIJA

Apgrēzienu regulēšanas diapazons	0-3000 apgr./min.
Maisāmā ūjumrūpību tilpums, līdz (ūdens)	20 l
Maks. magnētiskā elementa garums	70 mm
Maisāmā ūjumrūpību viskozitāte	līdz 1170 mPa.s
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	24 st.
Darbība laboratoriju iekštelpās	temperatūrā no +4°C to +40°C
Darba virsmas izmēri	Ø 160 mm
Darba virsmas materiāls	nerūsējošs tērauds
SR-1, pievienojamā statīva izmēri	Ø8 x 320 mm
Gabarītizmēri (P×D×A)	185x230x75 mm
Svars	1.5 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 250 mA / 3 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

## KAT. NUMURS

BS-010305-AAF	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010305-AAK	100-240VAC 50/60Hz Multi plug (EU, UK, AU, US)
BS-010305-AK	IQ OQ dokuments
BS-010305-BK	PQ dokuments



HTP-1

BS-010309-FK

turētājs

HTP-1, temperatūras devēja  
turētājs