

OLS26, Apvienotā orbitālās/lineārās kratišanas vanna

APRAKSTS

Grant OLS26 orbitalās/lineārās kratišanas vannā apvienota "Grant" precīzās temperatūras kontroles sistēma un izturīgs augstas kvalitātes kratišķīja mehānisms ar vieglu gaitu un nemainīgi kvalitatīvu darbību laboratorijas apstākļos, kuros iekārtām tiek izvirzītas stingras prasības.

Augsta kvalitāte, stabila konstrukcija un unikāls magnētiski sajūgts kratišanas mehānisms maksimāli drošai, pastāvīgai un klusai ierīces darbībai.

Apvienotā lineārā/orbitālā kratišana vai tikai lineārā nodrošina lielisku vannas pielāgojamību dažādām tehnikām.

Plašs piederumu klāsts nodrošina vislabāko risinājumu jums nepieciešamajam lietošanas veidam.



SPECIFIKĀCIJA

Minimālais darba tilpums	9 no 26 litriem
Minimālais dzīļums darbam	70 mm
Temperatūru diapazons	apkārtējā +5°C...99°C, 0°C* ... 99°C
* Nepieciešams dzesējošais aksesuārs darbam zem apkārtējās temperatūras	+
Temperatūras vienmēriņa	±0,1°C
Temperatūras stabilitāte	±0,1°C
Temperatūras iestatīšana/displejs	digitāla/LED
Displeja izšķirtspēja	0.1°C; 1 apgr./min
Ātruma regulēšanas diapazons	->
Orbitāla kustība	20–200 apgr./min (atkarīgs no slodzes)
Orbitāla kustība - Orbītas rādiuss	9 mm
Lineāra kustība	20–200 apgr./min (atkarīgs no slodzes)
Lineāra - Gājiena garums	18, 28, 36 mm
Taimers	1 - 999 min
Noliešanas atvere	ir
Drošība	pārkaršanas drošinātājs/zems šķidruma daudzums
Kratošās platformas izmēri	380 × 235 mm
Gabariitmēri (P×Dz×A)	335 x 590 x 475 mm
Svars	13,8 kg
Jaudas patēriņš	1.4 kW
Barošana	230 VAC

KAT. NUMURS

OLS26 EURO 230VAC 50/60Hz Euro plug